




1) Опорная кромка, 2) Марк. Безопасн. точка переключения, 3) 1-я точка переключения



Basic features

Базовый стандарт	IEC 60947-5-1
Исполнение	Безопасность DIN EN 60204-1
Принцип действия	1-8. Точка переключения: механический
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE WEEE

Display/Operation

Индикация функций	1-8. Точка переключения: нет
-------------------	------------------------------

Electrical connection

Тип разъема	1-8. Точка переключения: Винтовая клемма
-------------	---

Electrical data

Длительный ток	1-8. Точка переключения: 6 A
Расчетное рабочее напряжение Ue	1-8. Точка переключения: 250 В~
Частота переключения	1-2. Точка переключения: 160/ мин 3-8. Точка переключения: 300/ мин

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-5...85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1)	BSE 85: 1 миллион циклов переключения BSE 30,0: 30 миллионов циклов переключения
-----------------------	---

Material

Материал контактов	1-2. Точка переключения: Серебро 3-8. Точка переключения: Чистое серебро,позолоч.
Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.
Материал толкателя	1-8. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)

Кулачковые выключатели
BNS 813-B08-R12-72-20-02
Код заказа: BNS041C

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	8x Ролик механический
Направление приближения	перпендик. к привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-2. Точка переключения: BSE 85 3-8. Точка переключения: BSE 30.0
Размеры	164 x 90 x 77 mm
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	50 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-8. Точка переключения: 2.50...3.00 mm
Скорость трогания с места	1-8. Точка переключения: 60 m/min
Срок службы, механич.	1-2. Точка переключения: 1 млн. циклов переключения 3-8. Точка переключения: 30 млн. циклов переключения

Усилие переключения

1-2. Точка переключения: 30 N
3-8. Точка переключения: 20 N
горизонтально

Установка

Фланец, ввод

1 Резьбовой выход M25

Форма толкателя

1-8-я точка переключения: ролик
1-8-я точка переключения: ролик

Range/Distance

Воспроизводимость

1-2. Точка переключения: ± 0.02 mm
3-8. Точка переключения: ± 0.01 mm

Расстояние между точками переключения

12 mm

Wiring Diagrams (Schematic)

