

Basic features

Область применения	Рабочее напряжение
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE cULus WEEE

Electrical connection

Диаметр кабеля D	12.58 mm ±0.25 mm
Кабель	ПВХ желтый, 10 m
Количество контактов	5
Количество проводников	5
Конфигурация штекера	прямой
Разъем	7/8"-Гнездо, прямой, 5-конт.
Сечение проводника	16 AWG
Система	с бесшовной экструд. оболочкой

Electrical data

Operating voltage U_b 3-phase network	277/480V AC +/- 15%
Номинальный ток (40 °C)	9.0 A
Провод, номинальное напряжение =, макс.	600 V
Провод, номинальное напряжение ~, макс.	600 V
Рабочее напряжение U_b	300 VDC / 300 VAC

Remarks

Простой кабель: ПВХ, допуск UL, 16/5 ST00W/ST00W CSA 105°C 600 В
 Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Environmental conditions

Степень защиты	IP67, IP68
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...105 °C


Material

Материал держателя контактов	PUR
Материал контактов	Латунь, позолоченная
Материал корпуса	PUR
Материал накидной гайки	литой под давлением цинковый сплав никелир.
Материал оболочки кабеля	ПВХ

Mechanical data

Длина кабеля L	10.00 m
Момент затяжки кабельного соединителя	1,5 Нм
Оболочка кабеля, цвет	желтый

Connector Drawings



- Конт. 1: черный
- Конт. 2: синий
- Конт. 3: зеленый/желтый
- Конт. 4: коричневый
- Конт. 5: белый

Wiring Diagrams (Schematic)

