

Кулачковые выключатели
BNS 816-X603-B05-00-12-602-11
Код заказа: BNS042C

BALLUFF

Range/Distance

Дальность действия 4 mm

Надежная дальность срабатывания 1-5. Точка переключения: 3.2
Sa mm
Расчетный промежуток срабатывания 1-5. Точка переключения: 4 mm
Sn

Remarks

Двухстороннее влияние коммутационной функции BES 517-100-S42
BES 517-100-S43
BES 517-100-S44 на основании различных частот колебаний генератора исключено.
Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Следует особо отметить, что указанные здесь продукты не являются элементами обеспечения безопасности в смысле Директивы 2006/42/EC ст. 2с. Тем не менее, двухканальная схема использования продукции позволяет реализовать структуры, соответствующие стандарту EN 13849-1, с высоким уровнем производительности.

Wiring Diagrams (Schematic)

