

Кулачковые выключатели
BNS 819-D06-D12-62-10-FD
Код заказа: BNS01LF

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	6x Крыша механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-6. Точка переключения: BSE 30.0
Размеры	120 x 112 x 85.5 mm
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	30 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-6. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-6. Точка переключения: 40 m/ min

Срок службы, механич.

Усилие переключения
Установка
Фланец, ввод
Форма толкателя

1-6. Точка переключения: 30
млн. циклов переключения
1-6. Точка переключения: 20 N
вертикально
2 Резьбовых выхода M20
1-6-я точка переключения:
крыша

Range/Distance

Воспроизводимость	1-6. Точка переключения: ± 0.002 mm
Расстояние между точками переключения	12 mm

Wiring Diagrams (Schematic)

BSE 30.0

