



Кулачковые выключатели  
BNS 819-D02-R12-62-10-FD  
Код заказа: BNS01HM

**BALLUFF**

Mechanical data

|                                                    |                                                      |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Number of switching positions                      | 2x Ролик механический                                |
| Направление приближения                            | продольно, параллельно<br>привинчиваемой поверхности |
| Переключающий элемент                              | 1-2. Точка переключения: BSE<br>30.0                 |
| Размеры                                            | 120 x 64 x 85.5 mm                                   |
| Расстояние до толкателя, 1-я точка<br>переключения | 30 mm                                                |
| Расстояние от кулачка до опорной<br>кромки         | 1-2. Точка переключения:<br>4.50...5.00 mm           |
| Скорость трогания с места                          | 1-2. Точка переключения: 60 m/<br>min                |

Срок службы, механич.

Усилие переключения

Установка

Фланец, ввод

Форма толкателя

1-2. Точка переключения: 30  
млн. циклов переключения

1-2. Точка переключения: 20 N  
вертикально

2 Резьбовых выхода M20

1-2-я точка переключения:  
ролик

Range/Distance

|                                          |                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Воспроизводимость                        | 1-2. Точка переключения: $\pm 0.01$<br>mm |
| Расстояние между точками<br>переключения | 12 mm                                     |

Wiring Diagrams (Schematic)

BSE 30.0

