



Environmental conditions

Functional safety

Display/Operation

Electrical connection

Material

Electrical data

Internet

Кулачковые выключатели
BNS 819-D03-R16-100-10-FE
Код заказа: BNS00FH

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	3x Ролик механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-3. Точка переключения: BSE 30.0
Размеры	120 x 90 x 85 mm
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	30 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-3. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-3. Точка переключения: 60 m/ min
Срок службы, механич.	1-3. Точка переключения: 30 млн. циклов переключения

Усилие переключения

Установка

Фланец, ввод

Форма толкателя

1-3. Точка переключения: 20 N
вертикально
2 Резьбовых выхода M25
1-3-я точка переключения:
ролик
1-3-я точка переключения:
ролик

Range/Distance

Воспроизводимость

Расстояние между точками
переключения

1-3. Точка переключения: ± 0.01
mm
16 mm

Wiring Diagrams (Schematic)

BSE 30.0

