

Кулачковые выключатели
BNS 813-B04-R12-72-10-01
Код заказа: BNS0232

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	4x Ролик механический
Направление приближения	перпендик. к привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1. Точка переключения: BSE 61 2-4. Точка переключения: BSE 30.0
Размеры	100 x 90 x 77 mm
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	50 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-4. Точка переключения: 2.50...3.00 mm
Скорость трогания с места	1-4. Точка переключения: 60 m/min

Срок службы, механич.

Усилие переключения

Установка

Фланец, ввод

Форма толкателя

1-4. Точка переключения: 30 млн. циклов переключения

1. Точка переключения: 15 N
2-4. Точка переключения: 20 N

горизонтально

1 Резьбовой выход M25


1-4-я точка переключения: ролик

Range/Distance

Воспроизводимость	1-4. Точка переключения: ± 0.01 mm
Расстояние между точками переключения	12 mm

Wiring Diagrams (Schematic)

BSE 61



BSE 30.0

