


Соединительные провода
BCC A314-A314-30-304-EX44W6-050
Код заказа: BCC0A8U

BALLUFF



Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE cULus WEEE
---	---------------------

Electrical connection

Диаметр кабеля D	10.90 mm $\pm$ 0.25 mm
Кабель	TPE желтый, 5 m
Количество проводников	4
Разъем 1	7/8"-Гнездо, прямой, 4-конт.
Разъем 2	7/8"-Штекер, прямой, 4-конт.
Сечение проводника	16 AWG
Система	с бесшовной экструд. оболочкой/с бесшовной экструд. оболочкой

Electrical data

Operating voltage U_b 3-phase network	277/480V AC $\pm$ 15%
Номинальный ток (40 °C)	10.0 A
Провод, номинальное напряжение $\sim$, макс.	600 V
Провод, номинальное напряжение $\sim$, макс.	600 V
Рабочее напряжение U_b	300 VDC / 300 VAC

Remarks

Конструкция кабеля по UL-AWM 2037
Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Environmental conditions

Степень защиты	IP67, IP68/IP67, IP68
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...105 °C


Material

Материал держателя контактов	PUR/PUR
Материал контактов	Латунь, позолоченная/Латунь, позолоченная
Материал корпуса	PUR/PUR
Материал накидной гайки	литой под давлением цинковый сплав никелир./литой под давлением цинковый сплав никелир.
Материал оболочки кабеля	TPE

Mechanical data


Длина кабеля L	5.00 m
Момент затяжки	1,5 Нм / 1,5 Нм
Оболочка кабеля, цвет	желтый

Connector Drawings



II

Конт. 1: коричневый
Конт. 2: белый
Конт. 3: синий
Конт. 4: черн.



I

Конт. 1: коричневый
Конт. 2: белый
Конт. 3: синий
Конт. 4: черн.

Wiring Diagrams (Schematic)

