

1) от кабельного барабана



## Basic features

Область применения	DeviceNet Thick
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE WEEE

## Electrical connection

Диаметр кабеля D	12.10 mm ±0.38 mm
Кабель	ПВХ экранир. серый, 100 m
Количество проводников	4
Сечение проводника	15 AWG/18 AWG

## Electrical data

Волновое сопротивление	120 Ом ±12 Ом
Провод, номинальное напряжение =, макс.	300 V
Провод, номинальное напряжение ~, макс.	300 V
Рабочее напряжение U <sub>b</sub>	300 VDC / 300 VAC
Структура проводников	2x2 витые пары

## Material

Кабель, экранирование	Алюминиевая фольга и медное плетение
Материал оболочки кабеля	ПВХ
Материал оболочки кабеля, указание	экранир.


## Mechanical data

Длина кабеля L	100.00 m
Оболочка кабеля, цвет	серый

## Remarks

Простой кабель: C&M CORP - P/N 56070 - DEVICENET™ E101876 15AWG 1/PR 18AWG 1/PR SHIELDED (UL) CL2 OR AWM LL33361 CSA AWM I/II A/B 80°C 300 V T4

## Connector Drawings



- Конт. 1: пустой
- Конт. 2: красный/ V+
- Конт. 3: черный/V-
- Конт. 4: белый/CAN\_H
- Конт. 5: синий/CAN\_L

## Wiring Diagrams (Schematic)

