



Кулачковые выключатели  
BNS 813-D02-D16-62-10-01  
Код заказа: BNS01AA

**BALLUFF**

Mechanical data

|                                                    |                                                                     |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Number of switching positions                      | 2x Крыша механический                                               |
| Направление приближения                            | продольно, параллельно<br>привинчиваемой поверхности                |
| Переключающий элемент                              | 1. Точка переключения: BSE 61<br>2. Точка переключения: BSE<br>30.0 |
| Размеры                                            | 120 x 64 x 62 mm                                                    |
| Расстояние до толкателя, 1-я точка<br>переключения | 30 mm                                                               |
| Расстояние от кулачка до опорной<br>кромки         | 1-2. Точка переключения:<br>4.50...5.00 mm                          |
| Скорость трогания с места                          | 1-2. Точка переключения: 40 m/<br>min                               |
| Срок службы, механич.                              | 1-2. Точка переключения: 30<br>млн. циклов переключения             |

Усилие переключения

- 1. Точка переключения: 15 N
  - 2. Точка переключения: 20 N
- вертикально
- 2 Резьбовых выхода M20
- 1-2-я точка переключения:  
крыша
- 1-2-я точка переключения:  
крыша

Установка

Фланец, ввод

Форма толкателя

Range/Distance

|                                          |                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Воспроизводимость                        | 1-2. Точка переключения: $\pm 0.002$<br>mm |
| Расстояние между точками<br>переключения | 16 mm                                      |

Wiring Diagrams (Schematic)

