

Кулачковые выключатели
BNS 813-D04-L12-100-20-02
Код заказа: BNS00ZM

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	4x Подшипник качения механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-2. Точка переключения: BSE 85 3-4. Точка переключения: BSE 30.0
Размеры	120 x 90 x 83 mm
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	30 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-4. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-2. Точка переключения: 80 m/ min 3-4. Точка переключения: 120 m/min

Срок службы, механич.

1-2. Точка переключения: 1 млн.
циклов переключения
3-4. Точка переключения: 30
млн. циклов переключения

Усилие переключения

1-2. Точка переключения: 30 N
3-4. Точка переключения: 20 N

Установка

вертикально

Фланец, ввод

2 Резьбовых выхода M25

Форма толкателя

1-4-я точка переключения:
подшипник качения

Range/Distance

Воспроизводимость

1-2. Точка переключения: ± 0.02
mm
3-4. Точка переключения: ± 0.01
mm

Расстояние между точками
переключения

12 mm

Wiring Diagrams (Schematic)

