

Кулачковые выключатели
BNS 813-B05-L12-61-A-22-05
Код заказа: BNS02NJ

BALLUFF

Material

Материал контактов	1-5. Точка переключения: Чистое серебро
Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.
Материал толкателя	1-5. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)

Mechanical data

Number of switching positions	5x Подшипник качения механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-5. Точка переключения: BSE 85
Размеры	79 x 72 x 73 mm
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	12 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-5. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-5. Точка переключения: 80 m/ min
Срок службы, механич.	1-5. Точка переключения: 1 млн. циклов переключения
Усилие переключения	1-5. Точка переключения: 30 N
Установка	вертикально
Фланец, ввод	нет
Форма толкателя	1-5-я точка переключения: подшипник качения 1-5-я точка переключения: подшипник качения

Range/Distance

Воспроизводимость	1-5. Точка переключения: ± 0.02 mm
Расстояние между точками переключения	12 mm

Wiring Diagrams (Schematic)

BSE 85

