

Кулачковые выключатели
BNS 813-B03-K12-61-A-12-03
Код заказа: BNS03U1

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	3x Шар механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-3. Точка переключения: BSE 61
Размеры	79 x 48 x 63 mm
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	12 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-3. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-3. Точка переключения: 10 m/ min

Срок службы, механич.

Усилие переключения
Установка
Фланец, ввод
Форма толкателя

1-3. Точка переключения: 30
млн. циклов переключения
1-3. Точка переключения: 15 N
вертикально
нет
1-3-я точка переключения: шар
1-3-я точка переключения: шар

Range/Distance

Воспроизводимость	1-3. Точка переключения: ± 0.002 mm
Расстояние между точками переключения	12 mm

Wiring Diagrams (Schematic)

BSE 61

