





1) Опорная кромка, 2) Функциональный индикатор FD/FE/LL, 3) Марк. Безопас. точка переключения



Basic features		Functional safety	
Базовый стандарт	IEC 60947-5-1	B10d (EN ISO 13849-1)	BSE 30,0: 30 миллионов циклов переключения
Исполнение	Безопасность DIN EN 60204-1		BSE 61: 30 миллионов циклов переключения
Принцип действия	1-3. Точка переключения: механический		
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE UKCA CCC WEEE		
Display/Operation		Material	
Индикация функций	1-3. Точка переключения: FD - 6...60 В	Материал контактов	1. Точка переключения: Чистое серебро 2-3. Точка переключения: Чистое серебро,позолоч.
		Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
		Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.
		Материал толкателя	1-3. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)
Electrical connection			
Тип разъема	1-3. Точка переключения: Винтовая клемма		
Electrical data			
Длительный ток	1-3. Точка переключения: 6 А		
Расчетное рабочее напряжение Ue	1-3. Точка переключения: 250 В~		
Частота переключения	1-3. Точка переключения: 300/мин		
Environmental conditions			
Степень защиты	IP67		
Температура окружающей среды	-5...85 °C		

Кулачковые выключатели
BNS 813-B03-R12-61-A-10-01-FD
Код заказа: BNS02K0

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	3x Ролик механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1. Точка переключения: BSE 61 2-3. Точка переключения: BSE 30.0
Размеры	79 x 48 x 85.5 mm
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	12 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-3. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-3. Точка переключения: 60 m/ min
Срок службы, механич.	1-3. Точка переключения: 30 млн. циклов переключения

Усилие переключения

Установка
Фланец, ввод
Форма толкателя

1. Точка переключения: 15 N
2-3. Точка переключения: 20 N
вертикально
нет
1-3-я точка переключения:
ролик
1-3-я точка переключения:
ролик

Range/Distance

Воспроизводимость	1-3. Точка переключения: ± 0.01 mm
Расстояние между точками переключения	12 mm

Wiring Diagrams (Schematic)

