

Кулачковые выключатели
BNS 813-B03-R12-61-A-20-02
Код заказа: BNS02K8

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	3x Ролик механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-2. Точка переключения: BSE 85 3. Точка переключения: BSE 30.0
Размеры	79 x 48 x 73 mm
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	12 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-3. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-3. Точка переключения: 60 m/ min
Срок службы, механич.	1-2. Точка переключения: 1 млн. циклов переключения 3. Точка переключения: 30 млн. циклов переключения

Усилие переключения

1-2. Точка переключения: 30 N
3. Точка переключения: 20 N
вертикально

Установка

Фланец, ввод

нет

Форма толкателя

1-3-я точка переключения:
ролик
1-3-я точка переключения:
ролик

Range/Distance

Воспроизводимость

1-2. Точка переключения: ± 0.02
mm
3. Точка переключения: ± 0.01
mm

Расстояние между точками
переключения

12 mm

Wiring Diagrams (Schematic)

