

Кулачковые выключатели
BNS 813-B02-R16-61-B-10-01
Код заказа: BNS02H8

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	2x Ролик механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1. Точка переключения: BSE 61 2. Точка переключения: BSE 30.0
Размеры	79 x 48 x 63 mm
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	16 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-2. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-2. Точка переключения: 60 m/ min
Срок службы, механич.	1-2. Точка переключения: 30 млн. циклов переключения

Усилие переключения

Установка

Фланец, ввод

Форма толкателя

- 1. Точка переключения: 15 N
- 2. Точка переключения: 20 N
- вертикально
- нет
- 1-2-я точка переключения:
ролик
- 1-2-я точка переключения:
ролик

Range/Distance


Воспроизводимость

Расстояние между точками
переключения

- 1-2. Точка переключения: ± 0.01
mm
- 16 mm

Wiring Diagrams (Schematic)

BSE 61



BSE 30.0

