



Кулачковые выключатели  
BNS 813-B03-D12-61-A-10-01  
Код заказа: BNS02HE

**BALLUFF**

Mechanical data

|                                                    |                                                                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Number of switching positions                      | 3x Крыша механический                                                 |
| Направление приближения                            | продольно, параллельно<br>привинчиваемой поверхности                  |
| Переключающий элемент                              | 1. Точка переключения: BSE 61<br>2-3. Точка переключения: BSE<br>30.0 |
| Размеры                                            | 79 x 48 x 63 mm                                                       |
| Расстояние до толкателя, 1-я точка<br>переключения | 12 mm                                                                 |
| Расстояние от кулачка до опорной<br>кромки         | 1-3. Точка переключения:<br>4.50...5.00 mm                            |
| Скорость трогания с места                          | 1-3. Точка переключения: 40 m/<br>min                                 |

Срок службы, механич.

Усилие переключения

Установка

Фланец, ввод

Форма толкателя

1-3. Точка переключения: 30  
млн. циклов переключения

1. Точка переключения: 15 N  
2-3. Точка переключения: 20 N

вертикально

нет


1-3-я точка переключения:  
крыша

Range/Distance

|                                          |                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Воспроизводимость                        | 1-3. Точка переключения: $\pm 0.002$<br>mm |
| Расстояние между точками<br>переключения | 12 mm                                      |

Wiring Diagrams (Schematic)

BSE 61



BSE 30.0

