



Кулачковые выключатели  
BNS 813-B02-D12-61-A-12-02-FD  
Код заказа: BNS02EA

**BALLUFF**

Mechanical data

|                                                    |                                                         |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Number of switching positions                      | 2x Крыша механический                                   |
| Направление приближения                            | продольно, параллельно<br>привинчиваемой поверхности    |
| Переключающий элемент                              | 1-2. Точка переключения: BSE<br>61                      |
| Размеры                                            | 79 x 36 x 85.5 mm                                       |
| Расстояние до толкателя, 1-я точка<br>переключения | 12 mm                                                   |
| Расстояние от кулачка до опорной<br>кромки         | 1-2. Точка переключения:<br>4.50...5.00 mm              |
| Скорость трогания с места                          | 1-2. Точка переключения: 40 m/<br>min                   |
| Срок службы, механич.                              | 1-2. Точка переключения: 30<br>млн. циклов переключения |

Усилие переключения

Установка

Фланец, ввод

Форма толкателя

1-2. Точка переключения: 15 N

вертикально

нет

1-2-я точка переключения:

крыша

1-2-я точка переключения:

крыша

Range/Distance

|                                          |                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Воспроизводимость                        | 1-2. Точка переключения: $\pm 0.002$<br>mm |
| Расстояние между точками<br>переключения | 12 mm                                      |

Wiring Diagrams (Schematic)

BSE 61

