



1) Опорная кромка, 2) Функциональный индикатор FC



Basic features

Базовый стандарт	IEC 60947-5-1
Исполнение	с принудительным размыканием
Принцип действия	1-2. Точка переключения: механический
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE CCC WEEE

Display/Operation

Индикация функций	1-2. Точка переключения: нет
-------------------	------------------------------

Electrical connection

Тип разъема	1-2. Точка переключения: Винтовая клемма
-------------	--

Electrical data

Длительный ток	1. Точка переключения: 5 A 2. Точка переключения: 0.1 A
Расчетное рабочее напряжение Ue	1-2. Точка переключения: 250 В~
Функция переключения, механическая	одноконтактный переключатель
Частота переключения	1-2. Точка переключения: 200/мин

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-5...85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1)	BSE 64: 10 миллионов циклов переключения BSE 74.1: 10 миллионов циклов переключения
-----------------------	--

Material

Материал контактов	1. Точка переключения: Серебро 2. Точка переключения: Золото
Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.
Материал толкателя	1-2. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)

Кулачковые выключатели
BNS 813-B02-R08-40-43-01
Код заказа: BNS046Y

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	2x Ролик механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1. Точка переключения: BSE 64 2. Точка переключения: BSE 74.1
Размеры	40 x 34 x 48 мм
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	13 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1. Точка переключения: 2.50...2.80 mm 2. Точка переключения: 2.30...2.80 mm
Скорость трогания с места	1-2. Точка переключения: 60 m/ min

Срок службы, механич.

Усилие переключения
Установка
Фланец, ввод
Форма толкателя

1-2. Точка переключения: 10
млн. циклов переключения
1-2. Точка переключения: 8 N
вертикально
нет
1-2-я точка переключения:
ролик
1-2-я точка переключения:
ролик

Range/Distance

Воспроизводимость	1-2. Точка переключения: ± 0.02 mm
Расстояние между точками переключения	8 mm

Wiring Diagrams (Schematic)

