



1) Шланг со стекловолоконной оплеткой, 2) Защита от воспламенения красным суриком

## Basic features

Комплект поставки	Защитный шланг
Краткое описание	Силиконово-стекловолоконный шланг
Применение	для защиты кабеля для защиты при сварке

## Material

Защита поверхности	оксид железа красный силиконовый каучук
Материал	Стекловолокну в оболочке Силиконовый каучук, красный

## Environmental conditions

Температура окружающей среды	-55...260 °C
------------------------------	--------------

## Mechanical data

Размеры	Ø 20.7 x 30480 mm
Типоразмер	1/2"

## Remarks

Сертифицир. по GL (Germanischer Lloyd) при 800°C в течение 30 минут, сертифицир. по UL1441, сертифицир. по UL VW1 (невоспламеняемость), сертифицир. по SAE AS1072E (огнестойкость оболочки шлангов), допуск MSHA по огнестойкости шлангов, укладываемых в траншеях, сертифицир. согласно DIN 54837/5510-2 "Рельсовый транспорт" (огнестойкость), сертифицир. согласно DIN 5659-2/5510-2 "Рельсовый транспорт" (незначительная ядовитость)