


Y-образные разветвители
BIS Z-AK-001-PU1-04
Код заказа: BCC0C7Z

BALLUFF



Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE E~ WEEE
---	------------------

Electrical connection

Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	60 mm
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	30 mm
Количество проводников	4/2
Разъем 1	M12x1-Гнездо
Разъем 2	D-SUB-Гнездо
Разъем 3	Храповой штекер
Система	с бесшовной экструд. оболочкой/подготовл.

Electrical data

Рабочее напряжение U_b	19.2...26.4 VDC
--------------------------	-----------------

Environmental conditions

Степень защиты	IP40
Температура кабеля, гибкая прокладка	0...70 °C

Material

Материал контактов	Латунь, позолоченная/Латунь, позолоченная/Латунь, позолоченная
--------------------	--


Mechanical data

Длина кабеля, спираль	1.1...3.7 m
Оболочка кабеля, цвет	черный


Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью
Только в сочетании с BIS L-40x или BIS M-40x


Connector Drawings



III
Конт. 1: +VS
Конт. 2: земля



I
Конт. 2: TxD
Конт. 3: RxD
Конт. 6: земля
Конт. 7: +VS



II
Конт. 2: TxD
Конт. 3: RxD
Конт. 5: земля

Wiring Diagrams (Schematic)

