



Material

|                                         |                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Материал контактов                      | 1-6. Точка переключения:<br>Серебро                              |
| Материал корпуса                        | Алюминий, анодирован.                                            |
| Материал корпуса, защита<br>поверхности | анодирован.                                                      |
| Материал толкателя                      | 1-6. Точка переключения:<br>Высококачественная сталь<br>(1.4034) |

Mechanical data

|                                            |                                                                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Number of switching positions              | 6x Подшипник качения<br>механический                                                             |
| Направление приближения                    | продольно, параллельно<br>привинчиваемой поверхности                                             |
| Переключающий элемент                      | 1-6. Точка переключения: BSE<br>85                                                               |
| Расстояние от кулачка до опорной<br>кромки | 1-6. Точка переключения:<br>4.50...5.00 mm                                                       |
| Скорость трогания с места                  | 1-6. Точка переключения: 80 m/<br>min                                                            |
| Срок службы, механич.                      | 1-6. Точка переключения: 1 млн.<br>циклов переключения                                           |
| Усилие переключения                        | 1-6. Точка переключения: 30 N                                                                    |
| Установка                                  | вертикально                                                                                      |
| Фланец, ввод                               | 2 Резьбовых выхода M20                                                                           |
| Форма толкателя                            | 1-6-я точка переключения:<br>подшипник качения<br>1-6-я точка переключения:<br>подшипник качения |

Range/Distance

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Воспроизводимость | 1-6. Точка переключения: $\pm 0.02$<br>mm |
|-------------------|-------------------------------------------|

Wiring Diagrams (Schematic)

