




CE 

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-5...85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1)	BSE 30,0: 30 миллионов циклов переключения
-----------------------	--

Display/Operation

Индикация функций	1-12. Точка переключения: FD - 6...60 В
-------------------	---

Electrical connection

Тип разъема	1-12. Точка переключения: Винтовая клемма
-------------	--

Electrical data

Длительный ток	1-12. Точка переключения: 6 А
Расчетное рабочее напряжение U_e	1-12. Точка переключения: 250 В~
Функция переключения, механическая	один замыкатель и один размыкатель с гальванической развязкой Двойное прерывание Двухконтурный переключатель
Частота переключения	1-12. Точка переключения: 300/ мин

Material

Материал контактов	1-12. Точка переключения: Чистое серебро,позолоч.
Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.
Материал толкателя	1-12. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)

Кулачковые выключатели
BNS 819-D12-D12-100-10-FD
Код заказа: BNS00NM

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	12x Крыша механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-12. Точка переключения: BSE 30.0
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-12. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-12. Точка переключения: 40 m/min
Срок службы, механич.	1-12. Точка переключения: 30 млн. циклов переключения

Усилие переключения

Установка

Фланец, ввод

Форма толкателя

1-12. Точка переключения: 20 N
вертикально
2 Резьбовых выхода M25
1-12-я точка переключения:
крыша
1-12-я точка переключения:
крыша

Range/Distance

Воспроизводимость

1-12. Точка переключения:
 ± 0.002 mm

Wiring Diagrams (Schematic)

BSE 30.0

