

Кулачковые выключатели
BNS 819-B05-R12-72-10-FD
Код заказа: BNS025N

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	5x Ролик механический
Направление приближения	перпендик. к привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-5. Точка переключения: BSE 30.0
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-5. Точка переключения: 2.50...3.00 mm
Скорость трогания с места	1-5. Точка переключения: 60 m/min

Срок службы, механич.

Усилие переключения

Установка

Фланец, ввод

Форма толкателя

1-5. Точка переключения: 30 млн. циклов переключения

1-5. Точка переключения: 20 N вертикально

1 Резьбовой выход M25

1-5-я точка переключения: ролик

Range/Distance

Воспроизводимость

1-5. Точка переключения: ± 0.01 mm

Wiring Diagrams (Schematic)

BSE 30.0

