

Кулачковые выключатели
BNS 813-B02-R12-61-D-20-01
Код заказа: BNS02H6

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	2x Ролик механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1. Точка переключения: BSE 85 2. Точка переключения: BSE 30.0
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-2. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-2. Точка переключения: 60 m/ min
Срок службы, механич.	1. Точка переключения: 1 млн. циклов переключения 2. Точка переключения: 30 млн. циклов переключения

Усилие переключения

Установка
Фланец, ввод
Форма толкателя

- 1. Точка переключения: 30 N
 - 2. Точка переключения: 20 N
- вертикально
- 1 Резьбовой выход M20
 - 1-2-я точка переключения:
ролик
 - 1-2-я точка переключения:
ролик

Range/Distance

Воспроизводимость	1. Точка переключения: ± 0.02 mm 2. Точка переключения: ± 0.01 mm
-------------------	--

Wiring Diagrams (Schematic)

