



Functional safety

Material

Материал контактов	1-3. Точка переключения: Чистое серебро
Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.
Материал толкателя	1-3. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)

Индикация функций 1-3. Точка переключения: FC - 6...24 В

Тип разъема	1-3. Точка переключения: Винтовая клемма
-------------	---

Длительный ток	1-3. Точка переключения: 6 А
Расчетное рабочее напряжение U_e	1-3. Точка переключения: 250 В~
Частота переключения	1-3. Точка переключения: 160/мин

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-5...85 °C

Кулачковые выключатели
BNS 813-D03-E12-100-22-03-FC
Код заказа: BNS04NF



Mechanical data

Number of switching positions	3x Крыша - E механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-3. Точка переключения: BSE 85
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-3. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-3. Точка переключения: 30 m/ min

Срок службы, механич.

Усилие переключения
Установка
Фланец, ввод
Форма толкателя

1-3. Точка переключения: 1 млн.
циклов переключения
1-3. Точка переключения: 30 N
вертикально
2 Резьбовых выхода M25
1-3-я точка переключения: E-
крыша

Range/Distance

Воспроизводимость

1-3. Точка переключения: ± 0.02
mm