

Кулачковые выключатели
BNS 813-B03-E12-61-A-10-02
Код заказа: BNS02J8

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	3x Крыша - E механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-2. Точка переключения: BSE 61 3. Точка переключения: BSE 30.0
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-3. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-3. Точка переключения: 30 m/ min
Срок службы, механич.	1-3. Точка переключения: 30 млн. циклов переключения

Усилие переключения

1-2. Точка переключения: 15 N
3. Точка переключения: 20 N
вертикально

Установка

Фланец, ввод

нет

Форма толкателя

1-3-я точка переключения: E-
крыша

1-3-я точка переключения: E-
крыша


Range/Distance

Воспроизводимость

1-3. Точка переключения: ± 0.002
mm

Wiring Diagrams (Schematic)

BSE 61



BSE 30.0

