




1) Опорная кромка, 2) Функциональный индикатор FC, 3) Марк. Безопасн. точка переключения, 4)
Противокристаллизационный толкатель



Basic features

Исполнение	Безопасность DIN EN 60204-1
Принцип действия	1-6. Точка переключения: механический
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE WEEE

Display/Operation

Индикация функций	1-6. Точка переключения: FC - 6...24 В
-------------------	---

Electrical connection

Тип разъема	1-6. Точка переключения: Винтовая клемма
-------------	---

Electrical data

Длительный ток	1-6. Точка переключения: 6 А
Расчетное рабочее напряжение U_e	1-6. Точка переключения: 250 В~
Функция переключения, механическая	Размыкатель с принудительным размыканием согласно требованиям VDE Двойное прерывание Замыкающий контакт со скачкообразной функцией с гальванической развязкой один замыкатель и один размыкатель Двухконтурный переключатель
Частота переключения	1-6. Точка переключения: 160/ мин

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-5...85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1)	BSE 85: 1 миллион циклов переключения
-----------------------	--

Material

Материал контактов	1-6. Точка переключения: Серебро
Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.
Материал толкателя	1-6. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)

Mechanical data

Number of switching positions	6x Крыша - E механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-6. Точка переключения: BSE 85
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-6. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-6. Точка переключения: 30 m/ min
Срок службы, механич.	1-6. Точка переключения: 1 млн. циклов переключения
Усилие переключения	1-6. Точка переключения: 30 N
Установка	вертикально
Фланец, ввод	нет
Форма толкателя	1-6-я точка переключения: E- крыша 1-6-я точка переключения: E- крыша

Range/Distance

Воспроизводимость	1-6. Точка переключения: ± 0.02 mm
-------------------	---