



Basic features

Комплект поставки	Защитный шланг, 1 бобина
Краткое описание	Силиконово-стекловолоконный шланг
Применение	для защиты кабеля для защиты при сварке

Environmental conditions

Температура окружающей среды	-40...250 °C
------------------------------	--------------

Material

Жесткость	35 ±5 Shore A
Материал	Стекловолокно в оболочке Силиконовый каучук, красный

Mechanical data

Диаметр 2	10.00 mm
Прочность на разрыв	2,76...3,45 Н/мм ²
Размеры	Ø 17 x 15000 mm
Расширение	25 %
Толщина стенки t	3.5 mm

Remarks

Не поддерживающий горение
Максимальная температура на наружной оболочке из-за сварочных брызг кратковременно 1200°C.