




Basic features

Дополнительные свойства	стойкость к сварочным брызгам
Комплект поставки	Зажим-держатель (1x) Гайка DIN 1763-M16x1 (2 шт.)
Применение	для датчиков Ø12 мм для датчиков M12 начиная с длины крепления 40 мм
Принцип действия	Зажим-держатель

Material

Защита поверхности	с тефлоновым покрытием
Материал	Латунь

Mechanical data

Крепление	Винты, клеммы
Момент затяжки	20 Нм
Момент затяжки гайки с накаткой	2.5 Nm
Размеры	Ø 23 x 38 mm

Remarks

Датчик приближения объекта вставляется в держатель до упора и фиксируется гайкой с прямой накаткой.
Дальность срабатывания датчиков приближения объекта может измениться из-за жесткого упора.
Держатель подходит для использования в местах, где ведется сварка.
Не подходит для датчиков с пластмассовым корпусом.