




Basic features

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Комплект поставки | Зажим-держатель (1х)<br>Винт ISO 4762-M5x20 (2 шт.)    |
| Применение        | для монтажных систем BMS<br>для крепления штанг Ø12 мм |
| Принцип действия  | Монтажная система                                      |
| Форма             | Базовый держатель                                      |

Material

|                    |                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Защита поверхности | хромированный матовый                               |
| Материал корпуса   | цинк, Литые под давлением,<br>хромированный матовый |

Mechanical data

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Крепление                      | Винты, клеммы   |
| Момент затяжки                 | 3 Нм            |
| Момент затяжки зажимного винта | 2.5 Nm          |
| Размеры                        | 64 x 30 x 36 mm |