



1) Сливное отверстие, 2) Схема монтажа штекерного разъема, 3) не входит в комплект поставки, 4) Схема крепления кабеля

### Basic features

<b>Комплект поставки</b>	Жесткий упор Клиновидный конец Гайка M18x1 (2x) 3x пружины (мягкая, средняя, жесткая)
<b>Краткое описание</b>	Набор запасных деталей для щупа Plunger
<b>Применение</b>	для жесткого упора щупа Plunger

### Material

<b>Защита поверхности</b>	хромирован.
<b>Материал</b>	Латунь Бронза Высококачественная сталь Сталь
<b>Материал корпуса</b>	Латунь, хромирован. Сталь, Высококачественная сталь, Бронза, хромирован.

### Environmental conditions

<b>Температура окружающей среды</b>	0...60 °C
-------------------------------------	-----------

### Mechanical data

<b>Зажимная система</b>	Винты
<b>Крепление</b>	M8x1
<b>Макс. момент затяжки</b>	35 Nm
<b>Размеры</b>	Ø 18 x 125.6 mm
<b>Срок службы, механич.</b>	1 млн. переключений
<b>Типоразмер</b>	M18x1
<b>Усилие пружины</b>	27.04 N
<b>Ход пружины</b>	30 mm

### Remarks

Жесткость пружины: низк. = 0,172 Н/мм средн. = 0,665 Н/мм выс. = 0,980 Н/мм

Запчасти приобретаются отдельно: 3 контактных группы (легкая, средняя, тяжелая) -BAM FS-XE-005-M8/RK2, 3 контактных группы, подкладная шайба, круглый конец -BAM FS-XE-005-M8/RK1, 3 контактных группы, подкладная шайба, плоский конец - BAM FS-XE-005-M8/RK3, 3 контактных группы, подкладная шайба, клиновидный конец -BAM FS-XE-005-M8/RK4, 3 контактных группы, подкладная шайба, резьбовой конец - BAM FS-XE-005-M8/RK5

Можно приобрести только через продукты SET: SET0167 BAV BP-PH-00100-01 содержит: 1 шт. BAM FS-XE-005-M8-2-01P (клиновидный конец) 1 шт. BES M08MI-PSC40B-S49G SET0168 BAV BP-PH-00100-02 содержит: 1 шт. BAM FS-XE-005-M8-2-01P (клиновидный конец) 1 шт. BES M08MI-PSC40B-VP00,2-GS04 SET017U BAV BP-PH-00100-11 содержит: 1 шт. BAM FS-XE-005-M8-2-01P (клиновидный конец) 1 шт. BES M08MI-NSC40B-S49G SET017W BAV BP-PH-00100-12 содержит: 1 шт. BAM FS-XE-005-M8-2-01P (клиновидный конец) 1 шт. BES M08MI-NSC40B-VP00,2-GS04