



1) Сливное отверстие, 2) Схема монтажа штекерного разъема, 3) не входит в комплект поставки, 4) Схема крепления кабеля

Basic features

Комплект поставки	Жесткий упор Резьбовой конец Гайка M18x1 (2x) 3x пружины (мягкая, средняя, жесткая)
Краткое описание	Набор запасных деталей для шупа Plunger
Применение	для жесткого упора шупа Plunger

Environmental conditions

Температура окружающей среды	0...60 °C
-------------------------------------	-----------

Material

Защита поверхности	хромирован.
Материал	Сталь Латунь Бронза Высококачественная сталь
Материал корпуса	Латунь, хромирован.

Mechanical data

Зажимная система	Винты
Крепление	Винты
Макс. момент затяжки	35 Nm
Размеры	Ø 18 x 120.5 mm
Срок службы, механич.	1 млн. переключений
Типоразмер	M18x1
Усилие пружины	27.04 N
Ход пружины	30 mm

Remarks

Жесткость пружины: низк. = 0,172 Н/мм средн. = 0,665 Н/мм выс. = 0,980 Н/мм

Запчасти приобретаются отдельно: 3 контактных группы (легкая, средняя, тяжелая) -BAM FS-XE-005-M8/RK2, 3 контактных группы, подкладная шайба, круглый конец -BAM FS-XE-005-M8/RK1, 3 контактных группы, подкладная шайба, плоский конец - BAM FS-XE-005-M8/RK3, 3 контактных группы, подкладная шайба, клиновидный конец -BAM FS-XE-005-M8/RK4, 3 контактных группы, подкладная шайба, резьбовой конец - BAM FS-XE-005-M8/RK5

Можно приобрести только через продукты SET: SET016C BAV BP-PH-00102-01 содержит: 1 шт. BAM FS-XE-005-M8-2-01T (резьбовой конец) 1 шт. BES M08MI-PSC40B-S49G SET016E BAV BP-PH-00102-02 содержит: 1 шт. BAM FS-XE-005-M8-2-01T (резьбовой конец) 1 шт. BES M08MI-PSC40B-VP00,2-GS04 SET0180 BAV BP-PH-00102-11 содержит: 1 шт. BAM FS-XE-005-M8-2-01T (резьбовой конец) 1 шт. BES M08MI-NSC40B-S49G SET0181 BAV BP-PH-00102-12 содержит: 1 шт. BAM FS-XE-005-M8-2-01T (резьбовой конец) 1 шт. BES M08MI-NSC40B-VP00,2-GS04