

Пассивные распределители
BPI 4M4A5N-2K-B0-KPXB0-050
Код заказа: BPI00A2

BALLUFF

Mechanical data


Длина кабеля L	5.00 m
Заливка	да
Крепление	M4 (3 шт.)
Момент затяжки	0,6 Нм + 0,1 Нм (шткерный разъем M12)
Момент затяжки	1,2 Нм ±0,2 (M4)

Оболочка кабеля, цвет	черный
Размеры	105 x 58 x 25 mm
Свойства кабеля	пригодность для тяговых цепей
Скорость перемещения, макс., тяговая цепь	3 m/s
Ускорение, макс., тяговая цепь	10 m/s ²
Ход перемещения по горизонтали, макс., тяговая цепь	10 м при 10 м/с ²

Remarks

Конструкция кабеля по UL-AWM 20549/10493
Невоспламеняемость по IEC 60332-1-2
Невоспламеняемость по UL 758/1581 FT2
Не содержит галоген согласно DIN-VDE 0472 часть 815
Не содержит галогенов по IEC 60754-1
Маслостойкий согласно DIN EN 60811-404 (VDE 0473-811-404)
Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Connector Drawings



Порты ввода/вывода

Конт. 1: +24 В


Конт. 2: размыкающий

Конт. 3: 0 В

Конт. 4: замыкающий

Конт. 5: PE

Wiring Diagrams (Schematic)



-) синий 1,00 мм²

+) коричневый 1,00 мм²

1) серый/розовый

2) белый

3) красный/синий

4) зеленый

5) белый/зеленый

6) желтый

7) коричневый/зеленый

8) серый

I) СД зеленый

II) СД желтый

PE) зеленый/желтый 1,00 мм²