




Basic features

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Разрешение на эксплуатацию/<br>конформность | CE<br>cULus<br>WEEE |
|---------------------------------------------|---------------------|

Electrical connection

|                        |                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Диаметр кабеля D       | 10.24 mm ±0.20 mm                                                   |
| Кабель                 | ПВХ желтый, 3 м                                                     |
| Количество проводников | 3                                                                   |
| Разъем 1               | 7/8"-Гнездо, прямой, 3-конт.                                        |
| Разъем 2               | 7/8"-Штекер, прямой, 3-конт.                                        |
| Сечение проводника     | 16 AWG                                                              |
| Система                | с бесшовной экструд.<br>оболочкой/с бесшовной<br>экструд. оболочкой |

Electrical data

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Номинальный ток (40 °C)                    | 13.0 A            |
| Провод, номинальное напряжение =,<br>макс. | 600 V             |
| Провод, номинальное напряжение ~,<br>макс. | 600 V             |
| Рабочее напряжение Ub                      | 300 VDC / 300 VAC |

Remarks

Простой кабель: ПВХ, допуск UL, 16/3 STOOW/STOOW CSA FT2 105°C 600 V  
Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Environmental conditions

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| Степень защиты                                 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Температура кабеля, фиксированная<br>прокладка | -40...105 °C          |


Material

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Материал держателя контактов | PUR/PUR                                                                                             |
| Материал контактов           | Латунь, позолоченная/Латунь,<br>позолоченная                                                        |
| Материал корпуса             | PUR/PUR                                                                                             |
| Материал накидной гайки      | литой под давлением цинковый<br>сплав<br>никелир./литой под давлением<br>цинковый сплав<br>никелир. |
| Материал оболочки кабеля     | ПВХ                                                                                                 |

Mechanical data

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Длина кабеля L        | 3.00 m          |
| Момент затяжки        | 1,5 Нм / 1,5 Нм |
| Оболочка кабеля, цвет | желтый          |

Connector Drawings



Wiring Diagrams (Schematic)

