

Кулачковые выключатели
BNS 819-B04-D08-40-10-S80S
Код заказа: BNS04Y7

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	4x Крыша механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-4. Точка переключения: BSE 69.1
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-4. Точка переключения: 2.30...2.80 mm
Скорость трогания с места	1-4. Точка переключения: 20 m/ min

Срок службы, механич.

Усилие переключения
Установка
Фланец, ввод
Форма толкателя


1-4. Точка переключения: 10
млн. циклов переключения
1-4. Точка переключения: 8 N
вертикально
нет
1-4-я точка переключения:
крыша

Range/Distance

Воспроизводимость

1-4. Точка переключения: ± 0.02
mm

Connector Drawings



Вид в сторону штекера

Wiring Diagrams (Schematic)

