




1) Нумерация гнезд



Basic features

Комплект поставки	Маркировочные таблички (11 шт.) Колпачок (3 шт.)
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE UKCA cULus WEEE

Display/Operation

Индикатор функции переключения	no LED
--------------------------------	--------

Electrical connection

Гнезда разъема	4x M8x1-Гнездо, 3-конт.
----------------	-------------------------

Electrical data

Выходной ток, макс.	2 A
Рабочее напряжение U_b	10...30 VDC/10...30 VAC
Расчетное рабочее напряжение U_e	24 V
Сопротивление изоляции	$\geq 10 \text{ ГОм}$
Суммарный ток, макс.	2.0 A

Environmental conditions

Степень защиты	IP67, в привернутом состоянии
Температура окружающей среды	-25...80 °C



Material

Материал держателя контактов	PBT
Материал контактов	Бронза (CuSn6), подслоино никелир.
Материал корпуса	PBT, GF

Mechanical data

Заливка	да
Крепление	M4 (2 шт.)
Момент затяжки	0,4 Нм + 0,1 Нм (штекерный разъем M8)
Момент затяжки	1,2 Нм $\pm 0,2$ (M4)
Размеры	89 x 30 x 26.6 mm

Connector Drawings



Порты ввода/вывода

Конт. 1: +24 В

Конт. 3: 0 В

Конт. 4: сигнал

Wiring Diagrams (Schematic)

