




1) Нумерация гнезд



Basic features

Комплект поставки	Маркировочные таблички (24 шт.) Колпачок (2 шт.)
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE UKCA cULus WEEE

Display/Operation

Индикатор функции переключения	no LED
--------------------------------	--------

Electrical connection

Гнезда разъема	4x M12x1-Гнездо, 5--конт.
----------------	---------------------------

Electrical data

Выходной ток, макс.	4 A
Рабочее напряжение U_b	10...60 VDC/10...60 VAC
Расчетное рабочее напряжение U_e	24 V
Сопротивление изоляции	$\geq 10 \text{ ГОм}$
Суммарный ток, макс.	8 A

Environmental conditions

Степень защиты	IP67, в перевернутом состоянии
Температура окружающей среды	-25...80 °C



Material

Материал держателя контактов	PBT
Материал контактов	Бронза (CuSn6), подслоино никелир.
Материал корпуса	PBT, GF

Mechanical data

Заливка	да
Крепление	M4 (3 шт.)
Момент затяжки	0,6 Нм + 0,1 Нм (штекерный разъем M12)
Момент затяжки	1,2 Нм $\pm 0,2$ (M4)
Размеры	105 x 58 x 28.5 mm

Connector Drawings



Конт. 1: +24 В
Конт. 2: сигнал 2
Конт. 3: 0 В
Конт. 4: сигнал 1
Конт. 5: PE

Wiring Diagrams (Schematic)

