



Basic features

Исполнение	Соединительный кабель
Комплект поставки	Кабель
Применение	для видеодатчиков BVS HS-P
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE cULus WEEE UKCA

Electrical connection

Диаметр кабеля D	5.50 mm
Кабель	TPE черный, 1.8 m
Разъем 1	RJ50-Штекер, прямой, 10-конт.
Разъем 2	D-SUB-Гнездо, прямой, 9-конт.
Сечение проводника	0.25 mm ²
Система	подготовл./подготовл.

Remarks

Степень защиты по IEC 60529 или ISO 20653, только в свинченном или вставленном состоянии с ответной частью.

Electrical data

Рабочее напряжение U_b	4.5...5.5 VDC
--------------------------	---------------

Environmental conditions

Степень защиты	IP40
----------------	------

Material

Материал контактов	Gold plated/Gold plated
Материал оболочки кабеля	TPE

Mechanical data

Длина кабеля L	1.80 m
Оболочка кабеля, цвет	черный