




Basic features

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Исполнение                              | Соединительный кабель       |
| Комплект поставки                       | Кабель                      |
| Применение                              | для видеодатчиков BVS HS-P  |
| Разрешение на эксплуатацию/конформность | CE<br>cULus<br>WEEE<br>UKCA |

Electrical connection

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Диаметр кабеля D   | 5.50 mm                         |
| Кабель             | TPE черный, 2.4 m               |
| Разъем 1           | RJ50-Штекер, прямой, 10-конт.   |
| Разъем 2           | D-SUB-Г гнездо, прямой, 9-конт. |
| Сечение проводника | 0.25 mm²                        |
| Система            | подготовл./подготовл.           |

Remarks

Степень защиты по IEC 60529 или ISO 20653, только в свинченном или вставленном состоянии с ответной частью.

Electrical data

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Рабочее напряжение Ub | 4.5...5.5 VDC |
|-----------------------|---------------|

Environmental conditions

|                |      |
|----------------|------|
| Степень защиты | IP40 |
|----------------|------|

Material

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Материал контактов       | Латунь, позолоченная/Латунь, позолоченная |
| Материал оболочки кабеля | TPE                                       |

Mechanical data

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Длина кабеля L        | 2.40 m     |
| Длина кабеля, спираль | 26...90 cm |
| Оболочка кабеля, цвет | черный     |