




Basic features

Комплект поставки	Зажим-держатель (1x) Винт ISO 4762-M5x20 (2 шт.)
Применение	для монтажных систем BMS для крепления штанг Ø12 мм
Принцип действия	Монтажная система
Форма	Базовый держатель

Material

Защита поверхности	хромированный матовый
Материал корпуса	цинк, Литые под давлением, хромированный матовый

Mechanical data

Крепление	Винты, клеммы
Момент затяжки	3 Нм
Момент затяжки зажимного винта	2.5 Nm
Размеры	60 x 30 x 42.8 mm