




Basic features

Комплект поставки	Держатель Краткое руководство
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE UKCA WEEE

Display/Operation

Индикатор питания модуля	СД зеленый
Индикатор связи через модуль IO-Link	СД зеленый

Electrical connection

Диаметр кабеля D	3.4 mm
Длина кабеля L	0.3 m
Разъем	M12x1-Штекер, 4-конт., A-с кодированием
Тип разъема	Кабель со штекерным разъемом, 0.30 m, PUR

Electrical data

ЗУ данных	14*64 Bytes
Рабочее напряжение Ub	18...30.2 VDC
Расчетное рабочее напряжение Ue=	24 V
Функция IO-Link	Автономный модуль памяти для рабочих параметров

Environmental conditions

Степень защиты	IP67, в перевернутом состоянии
Температура окружающей среды	-25...70 °C
Температура хранения	-25...85 °C

Functional safety

MTTF (40°C)	98 a
-------------	------

Interface

Версия IO-Link	1.1
Время цикла, мин.	2.0 ms
Интерфейс	IO-Link 1.1

Material

Материал корпуса	PP
Материал оболочки	PUR

Mechanical data

Момент затяжки	0,2 Нм
Размеры	16 x 8 x 34 mm


Remarks

см. краткое руководство

Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Connector Drawings



IO-Link

Конт. 1: +24 В



Конт. 2: не занят

Конт. 3: земля

Конт. 4: C/Q, IO-Link DÜ-канал

Help Views

Zubehör - Halter
Accessories - Mounting frame



Werkstoff Halter: PP
Material mounting frame: PP