



Basic features

Комплект поставки	Шпилька ISO 4027-M4x6-A2 (2 шт.) Крепежный уголок Прижимная планка Указание по монтажу Винт EN ISO 4762-M4x10 (2 шт.)
Применение	для индуктивной системы измерения положения VIP XXX-XXX-03-...
Принцип действия	Зажим-держатель
Форма	Крепежный уголок

Material

Защита поверхности	анодирован.
Материал	Алюминий

Mechanical data

Крепление	Винты
Момент затяжки	2,5 Нм
Момент затяжки зажимного винта	1.5 Nm
Размеры	30 x 23 x 30 mm