

1) от кабельного барабана



Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE WEEE
---	------------

Electrical connection

Диаметр кабеля D	5.30 mm ±0.13 mm
Кабель	TPE желтый, 100 м, пригодность для тяговых цепей
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Кабель, циклы изгиба, мин.	10 млн.
Количество проводников	3
Сечение проводника	22 AWG

Electrical data

Рабочее напряжение U _b	300 VDC / 300 VAC
-----------------------------------	-------------------

Environmental conditions

Температура кабеля, гибкая прокладка	-25...105 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-50...105 °C

Material

Материал оболочки кабеля	TPE
--------------------------	-----

Mechanical data

Длина кабеля L	100.00 m
Оболочка кабеля, цвет	желтый
Свойства кабеля	пригодность для тяговых цепей

Remarks

Конструкция кабеля по UL-AWM 20327
E54661 RU AWM STYLE 20327 105C 300 B 22 AWG/3 LL54185 CSA AWM I/II A/B105C 300 B FT1
Простой кабель: E101876 22AWG/3 (UL) PLTC 105C или AWM 20327 105C 300 B
Невоспламеняемость FT1/VW-1

Connector Drawings




Схема проводов

Провод 1: коричневый

Провод 2: синий

Провод 3: черный

Wiring Diagrams (Schematic)

