




Basic features

Исполнение

Расстояние между точками переключения 16 мм

Применение

для механических кулачковых выключателей: BNS 813-61
для механических кулачковых выключателей: BNS 813-62
для механических кулачковых выключателей: BNS 813-72
для механических кулачковых выключателей: BNS 813-100
для механических кулачковых выключателей: BNS 819-61
для механических кулачковых выключателей: BNS 819-62
для механических кулачковых выключателей: BNS 819-72
для механических кулачковых выключателей: BNS 819-100
для механических кулачковых выключателей: BNS 823-61
для механических кулачковых выключателей: BNS 823-100
для механических кулачковых выключателей: BNS 829-61
для механических кулачковых выключателей: BNS 829-100

Material

Материал

FPM

Remarks

Мембрану можно обрезать до нужного размера, упаковка светонепроницаемая