




1) Опорная кромка, 2) 1-я точка переключения



Basic features

Исполнение	Стандарт
Использование для серии	BNS 829-...-100-...
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE UKCA WEEE

Material

Защита поверхности	анодирован.
Материал толкателя	1. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)

Mechanical data

Number of switching positions	2x Шар
Материал колодок	Алюминий
Размеры	18 x 68 mm
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения (м)	30 mm
Точки переключения	1-2. Точка переключения: Стандарт
Форма толкателя	1-2-я точка переключения: шар 1-2-я точка переключения: шар

Range/Distance

Расстояние между точками переключения	12 mm
---------------------------------------	-------