




CE CCC UKCA

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-5...85 °C

B10d (EN ISO 13849-1)	BSE 61: 30 миллионов циклов переключения
-----------------------	--

Material

Материал контактов	1-6. Точка переключения: Чистое серебро
Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.
Материал толкателя	1-6. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)

Тип разъема	1-6. Точка переключения: Винтовая клемма
-------------	---

Длительный ток	1-6. Точка переключения: 6 A
Расчетное рабочее напряжение U_e	1-6. Точка переключения: 250 В~
Функция переключения, механическая	Двойное прерывание Размыкатель с принудительным размыканием согласно требованиям VDE
Частота переключения	1-6. Точка переключения: 300/ мин

Кулачковые выключатели
BNS 813-D06-R12-62-12-06-FD
Код заказа: BNS01FM

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	6x Ролик механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-6. Точка переключения: BSE 61
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-6. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-6. Точка переключения: 60 m/ min
Срок службы, механич.	1-6. Точка переключения: 30 млн. циклов переключения

Усилие переключения

Установка

Фланец, ввод

Форма толкателя

1-6. Точка переключения: 15 N
вертикально
2 Резьбовых выхода M20
1-6-я точка переключения:
ролик
1-6-я точка переключения:
ролик

Range/Distance

Воспроизводимость

1-6. Точка переключения: ± 0.01
mm

Wiring Diagrams (Schematic)

BSE 61

