


Соединительные провода
BCC A315-A315-30-335-VX45W6-010
Код заказа: BCC0K0Z

BALLUFF



Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE cULus WEEE
---	---------------------

Electrical connection

Диаметр кабеля D	12.58 mm ±0.25 mm
Кабель	ПВХ желтый, 1 m
Количество проводников	5
Разъем 1	7/8"-Гнездо, прямой, 5-конт.
Разъем 2	7/8"-Штекер, прямой, 5-конт.
Сечение проводника	16 AWG
Система	с бесшовной экструд. оболочкой/с бесшовной экструд. оболочкой

Electrical data

Operating voltage Ub 3-phase network	277/480V AC +/- 15%
Номинальный ток (40 °C)	9.0 A
Провод, номинальное напряжение =, макс.	600 V
Провод, номинальное напряжение ~, макс.	600 V
Рабочее напряжение Ub	300 VDC / 300 VAC

Remarks

Простой кабель: ПВХ, допуск UL, 16/5 ST00W/ST00W CSA 105°C 600 V
Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Environmental conditions

Степень защиты	IP67, IP68/IP67, IP68
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...105 °C


Material

Материал держателя контактов	PUR/PUR
Материал контактов	Латунь, позолоченная/Латунь, позолоченная
Материал корпуса	PUR/PUR
Материал накидной гайки	литой под давлением цинковый сплав никелир./литой под давлением цинковый сплав никелир.
Материал оболочки кабеля	ПВХ

Mechanical data


Длина кабеля L	1.00 m
Момент затяжки	1,5 Нм / 1,5 Нм
Оболочка кабеля, цвет	желтый

Connector Drawings



I

- Конт. 1: черный
- Конт. 2: синий
- Конт. 3: зеленый/желтый
- Конт. 4: коричневый
- Конт. 5: белый



II

- Конт. 1: черный
- Конт. 2: синий
- Конт. 3: зеленый/желтый
- Конт. 4: коричневый
- Конт. 5: белый

Wiring Diagrams (Schematic)

