


Соединительные провода
BCC M323-M413-3E-300-VX43T2-020
Код заказа: BCC0K12

BALLUFF



Basic features

Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE cULus WEEE
---	---------------------

Electrical connection

Диаметр кабеля D	4.70 mm ±0.13 mm
Кабель	ПВХ желтый, 2 m
Количество проводников	3
Разъем 1	M8x1-Гнездо, угловой, 3-конт., А-с кодированием
Разъем 2	M12x1-Штекер, прямой, 3-конт., А-с кодированием
Сечение проводника	22 AWG
Система	с бесшовной экструд. оболочкой/с бесшовной экструд. оболочкой

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Провод, номинальное напряжение =, макс.	300 V
Провод, номинальное напряжение ~, макс.	300 V
Рабочее напряжение Ub	60 VDC / 60 VAC

Environmental conditions

Степень защиты	IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Температура кабеля, гибкая прокладка	-5...105 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...105 °C

Material

Материал держателя контактов	PUR/PUR
Материал контактов	Бронза/Латунь
Материал корпуса	PUR/PUR
Материал накидной гайки	Литой под давлением цинковый сплав или латунь, никелир./литой под давлением цинковый сплав
Материал оболочки кабеля	ПВХ


Mechanical data

Длина кабеля L	2.00 m
Момент затяжки	0,4 Нм / 0,6 Нм
Оболочка кабеля, цвет	желтый
Скорость перемещения, макс., тяговая цепь	200 m/min
Ход перемещения по вертикали, макс., 2 м при 5 м/с² тяговая цепь	
Ход перемещения по горизонтали, макс., тяговая цепь	5 m

Remarks


Простой кабель: допуск по UL-AWM Style 2661 & CSA AWM I/II A/B
Степень защиты по IEC 60529 или ISO 20653, только в свинченном состоянии с ответной частью.

Connector Drawings



II

Конт. 1: коричневый
Конт. 3: синий
Конт. 4: черн.



I

Конт. 1: коричневый
Конт. 3: синий
Конт. 4: черн.

Wiring Diagrams (Schematic)

