





1) Опорная кромка, 2) Уплотнительное кольцо, 3) Кабельный ввод, 4) Функциональный индикатор FD/FE/LL



Basic features

Базовый стандарт	IEC 60947-5-1
Исполнение	Щелчковый контакт
Переключатель DIN	DIN 43697
Принцип действия	1-12. Точка переключения: механический
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE UKCA CCC WEEE

Display/Operation

Индикация функций	1-12. Точка переключения: FE- 90...250 В
-------------------	---

Electrical connection

Тип разъема	1-12. Точка переключения: Винтовая клемма
-------------	--

Electrical data

Длительный ток	1-12. Точка переключения: 6 А
Расчетное рабочее напряжение Ue	1-12. Точка переключения: 250 В~
Функция переключения, механическая	Двойное прерывание с гальванической развязкой один замыкатель и один размыкатель Двухконтурный переключатель
Частота переключения	1-12. Точка переключения: 300/ мин

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-5...85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1)	BSE 30,0: 30 миллионов циклов переключения
-----------------------	---

Material

Материал контактов	1-12. Точка переключения: Чистое серебро,позолоч.
Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.
Материал толкателя	1-12. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)

Кулачковые выключатели
BNS 819-D12-R16-100-10-FE
Код заказа: BNS00P2

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	12x Ролик механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-12. Точка переключения: BSE 30.0
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-12. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-12. Точка переключения: 60 m/min
Срок службы, механич.	1-12. Точка переключения: 30 млн. циклов переключения

Усилие переключения

Установка

Фланец, ввод

Форма толкателя

1-12. Точка переключения: 20 N
вертикально
2 Резьбовых выхода M25
1-12-я точка переключения:
ролик
1-12-я точка переключения:
ролик

Range/Distance

Воспроизводимость

1-12. Точка переключения: ± 0.01
mm

Wiring Diagrams (Schematic)

BSE 30.0

